

Standard ●
Tillval ○

Prisma Button
300

Prisma Button
800•802

Prisma Button
1200

Vandalsäker, aktivt övervåldsskydd	IK10	●	●	●
Kvittenston möjlig	57 dBc, 2000 Hz	●	●	●
Tillslagsfördröjning möjlig	1.5, 3 eller 6 sekunder	●	●	●
Vårdhygienanpassad	PTS Forum Svensk Förening för Vårdhygien	●	●	●
Nurse Bed-inställning möjlig	Pardörrs-styrning	●	●	●
Kick-inställning	Sparkkontakt	●	●	●
Enkelt att anpassa inställningar	Dip-switchar	●	●	●
Inomhus, utomhus	IP56	●	●	●
Sunda hus	Klass A	●	●	●
Byggvarubedömningen	Accepteras	●	●	●
Brandklass	PA 6.6	●	●	●
Värmetest 	Inbyggd värmesäkring löser ut när omgivningstemperaturen överstiger 110° C. Spänningsförsörjningen stängs då helt av. När temperaturen sjunker under 80° C återställs värmesäkringen automatiskt och Prisma Button fungerar som tidigare.	●	●	●
Garanti 5 år	Se garantivillkor	●	●	●
Softfront	Mjuk front, personligt tryck	○	○	○
Push and Hold-dekal	Instruktion tillslagsfördröjning	○	○	○
Elektronikkort		1 st med dubbla relä	800: 1 st med dubbla relä 802: 2 st med dubbla relä	2 st med dubbla relä
Relä	Relä 1: en växlande kontakt. Relä 2: en växlande, en slutande kontakt.	2 st	2 st	2 st
Relä, lastström	Max lastström per pol: 2A Totalt max: 6A	●	●	●
Kontrasterande	NCS 0,8 • Boverkets krav: ≥ 0,4	●	●	●
Made in Sweden	PrismaTibro, Sweden	●	●	●
Dimensioner LxBxD		286x95x25mm	799x95x25mm	1169x95x25mm
Vikt		0,5 kg	1,3 kg	1,9 kg
Monteringshöjd symbol	Tillgänglighetshöjd från golv	800 mm	800 mm	800 mm
Ändlock, varianter	Alternativ 1 Topplock utan skruv, bottenlock med skruv Alternativ 2 Topplock med skruv, bottenlock med skruv	○	○	○

